

AnyWireASLINKsystem

ASLINKSENSOR [薬品対応型^{※1} (フッ素樹脂ボディ) IP67 近接タイプ]

AnyWireASLINKsystemは、薬液を取り扱う環境に考慮した近接タイプ(M12、M18、M30)をラインナップ。耐環境性能の強化により、より広い現場で「診える化センサ」がお使いいただけます。

【発売の主旨】

1. AnyWireASLINKスレーブの機種充実
2. 既存のIP67対応ASLINKSENSORの耐性を強化。一段高い環境耐性を旨す
3. 汚れやすい環境下で生きる「診える化」で、IoT展開への入口を提供
4. 主に三品業界や半導体・電子部品業界などFA一般をターゲットとする



【特長】

1. 薬品対応(フッ素樹脂ボディ)^{※1}

フッ素樹脂ケースの採用により、薬液が飛び散るような厳しい環境でも使用可能

2. M12コネクタ付仕様^{※1}を用意

M12スマートクリック付ケーブルタイプも用意し、防水コネクタ接続にも対応 (BS-K1117C-M□□-3012)

3. センシングレベル監視

「診える化」に対応

※1: ケーブル部はPVCケーブルとなっておりますので、別途保護が必要です。

Smartclick はオムロン株式会社の登録商標です。

【ラインナップ】

型式	発売 (受注開始)	出荷開始	納期	標準価格	概要		
BS-K1117C-M12-1K	即日	2017 1/18	受注後3営業日 (受注日を除く)	19,000	薬品対応型 ^{※1} (フッ素樹脂ボディ) IP67(社内規格 耐油) ^{※2}	検出距離 0~2mm	M12
BS-K1117C-M18-1K				20,000		検出距離 0~5mm	M18
BS-K1117C-M30-1K				22,500		検出距離 0~10mm	M30
BS-K1117C-M12-3012				21,000	薬品対応型 ^{※1} (フッ素樹脂ボディ) IP67(社内規格 耐油) ^{※2} M12スマートクリック付	検出距離 0~2mm	M12
BS-K1117C-M18-3012				22,000		検出距離 0~5mm	M18
BS-K1117C-M30-3012				24,500		検出距離 0~10mm	M30
BS-K-M12-SW	即日	2017 1/18	受注後3営業日 (受注日を除く)	300	M12用SUS座金(1枚単位)		
BS-K-M18-SW				400	M18用SUS座金(1枚単位)		

※2: 社内で規定した油、切削油*により耐油性の確認をしたものです。
油に対し壊れにくくなっておりますが、壊れない事を保証しているものではありません。飛沫が常時掛かる位置や噴流下ではご使用にならないでください。
* 当社規定切削油 不水溶性(コシロンカットKM557、KZ313S)、水溶性(ユシローケンEC50、AP-EX-E7、FGS700)・・・周囲温度55℃にて浸漬
* 当社規定潤滑油(ベロシエオイルNo.3)・・・周囲温度55℃にて浸漬

Smartclick はオムロン株式会社の登録商標です。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

本社	社	:〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所		:〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所		:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所		:〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所		:〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077